

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #64-132 AUSVERKAUF 3-4TAGE

-

1

+

 €50,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€50,00

Stk. 6+

€40,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00

Einfallswinkel (°):
0

Optische Dichte OD:
0.15

Substrat: ☐ Float Glass
Beschichtung: Surface 1: Inconel
Reflexion (%): 12.00
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 1.60 Nominal
Transmission (%): 70.00
Typ: Neutral Density Filter
Blockungsbereich (nm): 400 - 700
Toleranz Größe (mm): ±0.5
Freie Apertur (%): 80
Neutralität: ±3% of Transmission
Hinweis: Optical density values are average over specified blocking wavelength range.
Oberflächenebenheit (P-V): 4 - 6λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform