

0,2 x 40 Grad Diffusionswinkel, 50 mm Durchm., gefasst



Produkt #47-998 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + **€257,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€257,50
Stk. 6+
€219,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Winkeltoleranz (°):
±0.5 x ±4

Diffusionswinkel (°):
0.2 x 40 (FWHM)

Freie Apertur CA (mm):
45.7

Durchmesser (mm):

50.00 ±0.1
Betriebstemperatur (°C): -30 to +100 (Maximum of 240 Hours)
Substrat: ☐ Polycarbonate
Dicke (mm): 2.60
Transmission (%): >85
Typ: Holographic Diffuser
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Aufbau: Mounted
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 0.22 J/cm ² @ 1064nm, 10ns (typical)

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform