

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union



SUBMIT



Produkt #57-750 AUSVERKAUF 3-4 TAGE



1



€139,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€139,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Akzeptanzwinkel (°):
25.4

Manteldurchmesser (µm):
660 ±13.2

Stecker:
FC/PC

Min. Biegehalbmesser (mm):
132/66 (Continuous/Momentary)

Länge (m):
1.50

Numerische Apertur NA: 0.22
Betriebstemperatur (°C): -40 to +100
Kerndurchmesser (µm): 600 ±12
Typ: Patchcord
Wellenlänge: VIS/NIR
Brechungsindex Kern n_d: 1.458
Brechungsindex Mantel n_d: 1.441
Wellenlängenbereich (nm): 300 - 2400
Toleranz Numerische Apertur (NA): ±0.02
Material Hülle: PVC Monocoil
Durchmesser der Hülle (mm): 4.83

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen