

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



0.24XMercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, #36-189



Produkt **#36-189** 3-4TAGE



1



€2.130,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.130,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge ohne Gewinde (mm):
155.50

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
26.5mm

Filtergewinde:
M46 x0.75 (Female)

Gewicht (g):

266
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 19.9mm
Produktnr. Halterung: #56-870 Sold Separately
Hinweis: MercuryTL™
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 28.8mm
Typische Telezentrie @ 588 nm (°): <0.051
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%): <0.4
Gewindedurchmesser (mm): 48
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 0.25X
Max. Sensorgröße: 1/1.8"
Arbeitsabstand (mm): 91 - 173
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/10
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 28.8 x 21.6
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen