

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #59-165 3-4 TAGE

-

1

+

 €43,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€43,00

Stk. 10+

€40,60

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Optische Dichte OD:
0.3

Freie Apertur CA (mm):
31.9

Filtergewinde:
M37 x0.75

Substrat: ☐

ND Filter Glass
Dicke mit Fassung (mm): 4.50
Oberflächenqualität: 80-50
Transmission (%): 50
Typ: Mounted Imaging Filter
Blockungsbereich (nm): 400 - 700
Fassungsdicke (mm): 5.2 ±0.3
Hinweis: AR Coating: MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Fassungsdurchmesser (mm): 39.0 ±0.3
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm): 6.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen