

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #54-728 3-4 TAGE

-

1

+

€43,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€43,00

Stk. 10+

€39,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Optische Dichte OD:  
0.3

Freie Apertur CA (mm):  
42.0

Filtergewinde:  
M46 x0.75

Substrat:

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| ND Filter Glass                                                            |
| <b>Dicke mit Fassung (mm):</b><br>5.00                                     |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>80-50                                       |
| <b>Transmission (%):</b><br>50                                             |
| <b>Typ:</b><br>Mounted Imaging Filter                                      |
| <b>Blockungsbereich (nm):</b><br>400 - 700                                 |
| <b>Fassungsdicke (mm):</b><br>4.4 ±0.1                                     |
| <b>Hinweis:</b><br>AR Coating: MgF <sub>2</sub>                            |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> ≤1.75% @400 - 700nm |
| <b>Fassungsdurchmesser (mm):</b><br>48.0 +0/-0.2                           |
| <b>Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm):</b><br>6.4                            |

Konformität mit Standards

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Ausgenommen / Ausnahmeregelung</a> |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a>     |