

TECHSPEC® UV-NIR-Neutraldichtefilter mit OD 0,4; 12,5 mm Durchmesser



UV-NIR ND-Filter

Produkt #19-295 3-4 TAGE

1 €125,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€125,00

Stk. 6+

€112,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.2

Optische Dichte OD:
0.4

Substrat: □

Fused Silica (Coming 7980)	
Beschichtung: Metallic Based ND	
Oberflächenqualität: 40-20	
Dicke (mm): 1.50 ±0.10	
Transmission (%): 40.0	
Typ: Neutral Density Filter	
Blockungsbereich (nm): 190 - 1700	
Freie Apertur (%): 80.00	
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/4	
Toleranz optische Dichte (%): ±10	
Parallelität (Bogensekunden): <5	
Konformität mit Standards	
RoHS: Konform	
Konformitätszertifikat: Anzeigen	