

Holographischer Diffusor aus Quarzglas, 0,5° Diffusionswinkel, 25 mm D.



Holographische UV-Diffusoren

Produkt #47-680 3-4 TAGE



1



€457,50

+ WARENKORB

Stk. 1+

€457,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Winkeltoleranz (°):
±0.5

Diffusionswinkel (°):
0.5 (FWHM)

Freie Apertur CA (mm):
21.6 ±0.1

Durchmesser (mm):
25.00 ±0.1

Betriebstemperatur (°C):

-40 to +170
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Transmission (%): Typical: 90
Typ: Holographic Diffuser
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Aufbau: Mounted
Fassungsdicke (mm): 4.7 ±0.1

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform