

TECHSPEC® Reflektierender Neutraldichtefilter mit OD 0,6; 25 mm Durchm.



Produkt #49-072 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + **€50,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€50,00
Stk. 6+
€40,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00

Einfallswinkel (°):
0

Optische Dichte OD:
0.6

Substrat: ☐ Float Glass
Beschichtung: Surface 1: Inconel
Reflexion (%): 37.00
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 1.60 Nominal
Transmission (%): 25.00
Typ: Neutral Density Filter
Blockungsbereich (nm): 400 - 700
Toleranz Größe (mm): ±0.5
Freie Apertur (%): 80
Neutralität: ±5% of Optical Density
Hinweis: Optical density values are average over specified blocking wavelength range.
Oberflächenebenheit (P-V): 4 - 6λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform