

Gefasster absorbierender ND-Filter, OD 0,6, M37,0 x 0,75



Produkt #59-170 3-4 TAGE

- 1 + **€43,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€43,00
Stk. 10+
€40,60
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Optische Dichte OD: 0.6
Freie Apertur CA (mm): 31.9
Filtergewinde: M37 x0.75
Substrat: ☐

ND Filter Glass
Dicke mit Fassung (mm): 4.50
Oberflächenqualität: 80-50
Transmission (%): 25
Typ: Mounted Imaging Filter
Blockungsbereich (nm): 400 - 700
Fassungsdicke (mm): 5.2 ±0.3
Hinweis: AR Coating: MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Fassungsdurchmesser (mm): 39.0 ±0.3
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm): 6.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen