

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #65-018 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 +

€38,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€38,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Optische Dichte OD:
0.6

Freie Apertur CA (mm):
51.0

Filtergewinde:
M55 x0.75

Substrat: ☐
ND Filter Glass

Dicke mit Fassung (mm):
5.00

Oberflächenqualität: 80-50
Transmission (%): 25
Typ: Mounted Imaging Filter
Blockungsbereich (nm): 400 - 700
Fassungsdicke (mm): 3.8 ±0.1
Hinweis: AR Coating: MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Fassungsdurchmesser (mm): 57.0 +0/-0.2
Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm): 6.3

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen