

0,75" x 5,95", 0,5" Brennweite, Zylinderfresnellinse



Cylinder Fresnel Lenses

Produkt #14-116 3-4 TAGE

- 1 + **€45,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€45,00

Stk. 11+
€40,50

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm):
12.70

Substrat: ☐
Acrylic

Beschichtung:
Uncoated

Typ: Fresnel Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1100
Mittendicke CT (Zoll): 0.06
Toleranz Größe (Zoll): ±0.05
Größe (Zoll): 0.75 x 5.95
Größe (mm): 19.05 x 151.13
Effektive Brennweite EFL (Zoll): 0.50
Effektive Größe (Zoll): 0.75 x 5.95
Brechungsindex n_d: 1.49
Betriebstemperatur (°C): 80 (Maximum)
Transmission (%): 85 (Typical)
Toleranz Dicke (Inch): ±0.020

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen