


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



OD 2.0 Longpass Filters

Produkt #48-563

AUSVERKAUF

3-4 TAGE



1



€126,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€126,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
25.00 +0.00/-0.20

Einfallswinkel (°):
0

Optische Dichte OD:
≥2.0

Grenzwellenlänge (nm):
1,000.00

Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Beschichtung: Traditional Coated
Sperrbereich (nm): 750 - 950
Oberflächenqualität: 40-20
Dicke (mm): 3.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Transmission (%): >85
Transmissionsbereich (nm): 1035 - 2000
Typ: Longpass Filter
Freie Apertur (%): 80
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/4
Toleranz Grenzwellenlänge (%): ±2
Flankenfaktor (%): 3.00
Beschichtungsspezifikation: Surface 1: Multi-Layer Dielectric Surface 2: MgF ₂
Wellenlängenbereich (nm): 750 - 2000

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen