

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Violet Alignment Laser Diode

Produkt #19-467 3-4 TAGE



1



€620,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€620,00

Stk. 10+

€558,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):
-10 to 50

Betriebsspannung (V):
6

Ausgangsleistung (mW):
100

Wellenlänge (nm): 450.00
Wellenlängentoleranz (nm): ±5
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #19-468 Europe: #19-468 Japan: N/A Korea: N/A China: #19-468
Modulationsfrequenz (kHz): 0 - 10
Strahldurchmesser (mm): 3.5 typical
Strahldivergenz (mrad): <1.0
CDRH-Laserklasse: IIIb
Farbe: Blue
Länge (mm): 36.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform