


TECHSPEC® Kalziumfluoridfenster, unbeschichtet, 100 mm Durchmesser



TECHSPEC Calcium Fluoride (CaF₂) Wndows

Produkt #17-605 3-4 TAGE

- 1 + **€1.840,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€1.840,00
Stk. 11+
€1.656,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Abbe-Zahl (v_d):
94.99

Orientierung Achse:
Random

Fase:

Protective as needed
Freie Apertur (%) : 90
Freie Apertur CA (mm) : 90.00
Durchmesser (mm) : 100.00 +0.0/-0.1
Dicke (mm) : 6.00 ±0.10
Beschichtung : Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C) : 18.85
Dichte (g/cm³) : 3.18
Kanten : Fine Ground
Brechungsindex n_d : 1.434
Knoop-Härte (kg/mm²) : 158.3
Parallelität (Bogenminuten) : <3
Poisson-Zahl : 0.26
Substrat : Calcium Fluoride (CaF ₂) Vacuum UV Grade
Oberflächenebenheit (P-V) : 1λ
Oberflächenqualität : 40-20
Typ : Protective Window
Wellenlängenbereich (nm) : 200 - 7000
Elastizitätsmodul (GPa) : 75.8

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Konform
Reach 219 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen