

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt #36-461

3-4 TAGE



1



€135,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€135,00

Stk. 10+

€119,70

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Typ:

Fixed

Optiktyp:

Circular

Größe der kompatiblen Optiken (mm):

25.0 - 25.4

Freie Apertur CA (Inch):

0.81
Freie Apertur CA (mm): 20.6
Max. Durchmesser (mm): 69.9
Dicke kompatible Optiken (mm): <22.4
Außendurchmesser (Zoll): 2.25 x20 TPI
Innendurchmesser (Inch): 1.06 x32 TPI
Aufbau: Black Anodized Aluminum
Max. Durchmesser (Inch): 2.75
Optikdurchmesser (inches): 1.00
Dicke kompatible Optiken (Zoll): <0.88
Passende kinematische Halterung: #53-964
Kompatible Stangen: 1/4-20

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen