

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Fiber-Coupled Laser System

Produkt #62-698 AUSVERKAUF KONTAKT

- 1 +

 €3.497,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€3.497,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):
+10 to +30

Ausgangsleistung (mW):
450 (Maximum)

Größe (mm):
76.2 L x 152.4 W x 254.0 H

Faserdurchmesser (µm):
100

Wellenlänge (nm):

1,064.00
Gewicht (kg): 2.95
Wellenlängentoleranz (nm): ±10
Feuchtigkeit bei Einsatz: 5 to 95%, non-condensing
Modulationsfrequenz (kHz): DC-20, TTL
Kabellänge (m): 0.5
Strahldivergenz (NA): 0.22, Nominal
Auskopplung: Fiber-Coupled
Lasertyp: Diode
CDRH-Laserklasse: IIIb
Farbe: Infrared
Stecker: SMA
Eingangsspannung (V): 100 - 240 AC
Bandbreite (nm): <3

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen