

Günstiger schlüsselfertiger Laser, 1064 nm, 50 mW



Low Cost Turnkey Laser & Power Supply (Included)



Produkt #35-075 3-4 Tage

- 1 + **€2.300,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€2.300,00
Stk. 10+
€2.070,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Ausgangsleistung (mW):
50

Punktstabilität nach Aufwärmen (mrad°C):
<0.05

Polarisation: >100:1
Leistungsstabilität (%) : <2% RMS over 4 hours
Größe (mm) : 143.5 x 73.0 x 46.2
Wellenlänge (nm) : 1,064.00
Modenqualität M² : <1.5
Wellenlängentoleranz (nm) : ±1
Stromversorgung : 153.0 x 155.0 x 92.0
Aufwärmzeit (Minuten) : <10
Spannungsversorgung : 85-264VAC
Modulationsfrequenz (kHz) : 1-10
Strahldurchmesser (mm) : 1.5
Auskopplung : Free Space
Lasertyp : Diode
Strahldivergenz (mrad) : <1.5
CDRH-Laserklasse : IIIb
Farbe : Infrared
Strahlhöhe von Grundplatte (mm) : 24.8
Konstante Ausfallrate MTTF (Stunden) : >10,000

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform