

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Produkt **#68-859** AUSVERKAUF ☐ Lagernd
[Weitere Bandbreiten](#)

-

1

+

€95,70

+ WARENKORB

Stk. 1+
€95,70

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.1

Einfallswinkel (°):
0.00

Optische Dichte OD:
≥4.0

Zentralwellenlänge ZWL (nm):
1,064.00

Designwellenlänge DWL (nm): 1064
Halbwertsbreite FWHM (nm): 5.00
Toleranz Halbwertbreite (nm): ±1.5
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Min. Transmission (%): >80
Beschichtung: Hard Coated
Oberflächenqualität: 60-40
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Typ: Bandpass Filter
Blockungsbereich (nm): 900 - 1054 & 1074 - 1400
Freie Apertur (%): >90
Transmittierte Wellenfront, RMS: λ/4
Parallelität (Bogensekunden): <30
Toleranz Einfallswinkel (°): ±5.0
Fassungsdicke (mm): 3.5

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen