

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Fiber Optic Collimator, SMA (SMA adapter inserted)



Produkt **#88-181** KONTAKT



1



€370,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€370,00

Stk. 11+

€327,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
15.88

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Typ: Fiber Collimator
Wellenlängenbereich (nm): 190 - 1250
Aperturgröße: 10.0
Kompatible Faser-NA: 0.22
Stecker: SMA
Faserdurchmesser (µm): compatible 400 to 800
Brennweite BW (mm): 18.00
Material Gehäuse: Anodized Aluminum
Länge (mm): 34.29
Hinweis: Compatible with #88-182 , #88-183 , #88-184 , #88-185 , #88-186 , & #88-187 Refocusing Assemblies
Betriebstemperatur (°C): -40 to 100

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen