

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC UV Fused Silica Aspheric Lenses



Produkt **#87-977** 3-4 Tage

[Andere Beschichtungen](#)



1



€375,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€375,00

Stk. 6+

€300,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
10.00 +0.0/-0.1

Effektive Brennweite EFL (mm): 8.00 @ 587.6nm
Numerische Apertur NA: 0.63
Hintere Brennweite BFL (mm): 2.52
Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Designwellenlänge Asphäre (nm): 587.6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 1.2λ
Beschichtung: UV (250-425nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.5% @ 250 - 425nm
Zentrierung (Bogenminuten): ≤5
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 8
Randdicke ET (mm): 3.05
Mittendicke CT (mm): 8.00 ±0.1
Blende: 0.79
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 250 - 425
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 125.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform