

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Ultra-Thin N-BK7 Windows

Produkt **#66-193** ☐ Lagernd



1



€100,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€100,00

Stk. 6+

€80,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Abbe-Zahl (v_d):
64.17

Fase:
Protective as needed

Freie Apertur CA (mm):

9.00
Durchmesser (mm): 10.00 +0.00/-0.10
Dicke (mm): 0.20 ±0.025
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 7.1 (-30 to +70°C) 8.3 (+20 to +300°C)
Dichte (g/cm³): 2.51
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 1.516
Knoop-Härte (kg/mm²): 610
Parallelität (Bogensekunden): <30
Poisson-Zahl: 0.206
Substrat: N-BK7
Oberflächenqualität: 20-10
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/2
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Elastizitätsmodul (GPa): 82
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 10 J/cm² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen