

TECHSPEC®

Plankonvexe (PCX) Zylinderlinse für die Beleuchtung, 10 mm H x 20 mm L x 100 mm BW, unbeschichtet



Produkt #43-862 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + **€75,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€75,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Effektive Brennweite EFL (mm):
100.00

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Blende:
10

Numerische Apertur NA: 0.05
Beschichtung: Uncoated
Typ: Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Hintere Brennweite BFL (mm): 97.92
Mittendicke CT (mm): 3.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Größe (mm): 10.0 x 20.0
Randdicke ET (mm): 2.76
Toleranz Brennweite (%): ±3
Radius R₁ (mm): 51.63
Oberflächenqualität: 60-40
Verkipfungstoleranz (mm): ±0.1 over H
Toleranz Keilwinkel (Bogenminuten): 15.00

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen