

TECHSPEC® 90°-Spezialspiegel, 10 mm, Protected-Gold-Beschichtung, N-BK7



Produkt #47-237 Lagernd

1 €140,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€140,00

Stk. 6+
€112,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Freie Apertur CA (mm):
9.0

Beschichtung:
Protected Gold (700-10000nm)

Substrat: ☐
N-BK7

Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Right Angle Mirror
Toleranz Größe (mm): ±0.1
Winkeltoleranz (Bogenminuten): ±2
Fase: Protective bevel as needed
Freie Apertur (%): 90.00
Länge Hypotenuse (mm): 14.10
Länge Katheten (mm): 10.00
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 10000
Oberflächenebenheit (P-V): λ/8
Art der Beschichtung: Metal
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.8 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform