

TECHSPEC® Rhomboidprisma, 10 mm, unbeschichtet



Produkt #47-213 Lagernd

- 1 +

€167,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€167,50

Stk. 6+
€134,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Länge (mm): 10.00
Beschichtung: Uncoated
Winkeltoleranz (Bogensekunden): ±5

Strahlabweichung (Bogensekunde): ±30
Toleranz Größe (mm): ±0.1
Bildorientierung: Beam Deviation
Strahlablenkung (°): 0.00
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenebenheit (P-V): λ/8
Oberflächenqualität: 40-20
Typ: Rhomboid Prism
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200
Power (fringes) @ 632.8nm: 1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.25

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
