

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #88-375 3-4TAGE

1 €5.113,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€5.113,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Kompatible Deckglasdicke (mm):
0.17

Bildfeld (mm):
2.20

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:
0.64mm

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:
0.88mm

Modellnummer:

MRF00101
Länge (mm): 58.70
Länge ohne Gewinde (mm): 58.70
Vergrößerung: 10X
Max. Durchmesser (mm): 32
Max. Sensorgröße: 2/3"
Numerische Apertur NA: 0.50
Gewinde: M25 x 0.75
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm): Focal Length: 200mm
Typ: Microscope Objective
Arbeitsabstand (mm): 1.2
Gewicht (g): 168.00
Art: Infinity Corrected
Hersteller: Nikon
Feldzahl: 22
Parfokallänge (mm): 59.9
Immersionsflüssigkeit: N/A

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen