

Kompaktes Objektiv mit Festbrennweite, 16 mm Brennweite, 1,1" Sensorformat



Compact Fixed Focal Length Lenses for 1.1" Sensors

Produkt #14-112 3-4 TAGE

[Vergleichsprodukte](#)

⊖ 1 ⊕ **€1.040,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.040,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
35.20

Filtergewinde:
M34 x0.50

Max. Durchmesser (mm):
39.5

Gewicht (g):

91.4

Max. Bildkreis (mm):

17.60

Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:

48.2°

Horizontales Bildfeld, 1,1" Sensor:

48.2°

Typ:

Fixed Focal Length Lens

Brennweite BW (mm):

16.00

Max. Sensorgröße:

1.1"

Arbeitsabstand (mm):

300 - ∞

Mount:

C-Mount

Blende (f/#):

f/2.8 - f/16

Verzeichnung (%):

-0.5

Wellenlängenbereich:

VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015:[Ausgenommen / Ausnahmeregelung](#)**Reach 224:**[Contains SVHC\(s\)](#)**Konformitätszertifikat:**[Anzeigen](#)