

Kompaktes Objektiv mit Festbrennweite, 25 mm Brennweite, 1,1" Sensorformat



Compact Fixed Focal Length Lenses for 1.1" Sensors

Produkt #14-113 3-4 TAGE

[Vergleichsprodukte](#)

⊖ 1 ⊕ **€1.040,00**

[+ WARENKORB](#)

Stk. 1+

€1.040,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
34.00

Filtergewinde:
M34 x 0.50

Max. Durchmesser (mm):
39.5

Gewicht (g):
78.6

Max. Bildkreis (mm):
17.60

Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
31.7°

Horizontales Bildfeld, 1,1" Sensor:
31.7°

Typ:
Fixed Focal Length Lens

Brennweite BW (mm):
25.00

Max. Sensorgröße:
1.1"

Arbeitsabstand (mm):
300 - ∞

Mount:
C-Mount

Blende (f/#):
f/2.8 - f/16

Verzeichnung (%):
0.3

Wellenlängenbereich:
VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Ausgenommen / Ausnahmeregelung](#)

Reach 224:
[Contains SVHC\(s\)](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)