

TECHSPEC® 15 mm Achromatenpaar, 1:1; Achromate mit 20 mm und 20 mm BW



TECHSPEC Mounted Achromatic Lens Pairs

Produkt #55-270 KONTAKT

- 1 + €182,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€182,50

Stk. 6+

€146,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Freie Apertur CA (mm):
9.5

Luftspalt (mm):
1.75

Substrat: ☐
[S-BAH11](#) / [N-SF10](#) / [S-BAH11](#) / [N-SF10](#)

Oberflächenqualität: 40-20
Arbeitsblende f/#: f/2.08
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Brenn- weite EFL A (mm): 20.00
Brenn- weite EFL B (mm): 20.00
Gehäusedurchmesser (mm): 15 +0.0/-0.10
Gehäuselänge (mm): 21 ±0.2
Linsenabstand zu Gehäusekante (mm): 4
Vergrößerung: 1:1
Objekt- abstand (mm): 12.90
Bildweite (mm): 12.90
Aufbau: Achromat Pair in Anodized Aluminum Housing
Typ: Relay Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen