

11" x 11", 9,2" Brennweite, Fresnellinse



Aspherically Contoured Fresnel Lenses

Produkt #32-598 Lagernd



1



€136,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€136,00

Stk. 11+

€119,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm):
233.68

Substrat: ☐
Acrylic

Beschichtung:
Uncoated

Typ: Fresnel Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1100
Mittendicke CT (Zoll): 0.09
Toleranz Größe (Zoll): ±0.05
Größe (Zoll): 11.0 x 11.0
Größe (mm): 279.4 x 279.4
Effektive Brennweite EFL (Zoll): 9.20
Effektive Größe (Zoll): 10.5 x 10.5
Linien pro Zoll: 50.00
Brechungsindex n_d: 1.49
Betriebstemperatur (°C): 80 (Maximum)
Toleranz Dicke (%): ±40
Transmission (%): 85 (Typical)

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen