

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Precision Ellipsoidal Reflectors

Produkt #68-798

3-4 TAGE



1



€392,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€392,00

Stk. 11+

€342,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat:

BOROLOAT[®]

Beschichtung:
Protected Aluminum (400-700nm)

Beschichtungsspezifikation:
R_{avg} >85% @400 - 700nm

Art der Beschichtung: Metal
Lochdurchmesser (mm): 27.0
Höhe (mm): 54.0
Innendurchmesser (mm): 109
Außendurchmesser (mm): 113.00 +0.0/-0.5
Typ: Specialty Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Distance to Focal Point f₁ (mm) : 17
Distance to Focal Point f₂ (mm): 272

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen