

# Wasserdichtes Linienlicht UltraSeal, 12“, grün 530 nm

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Advanced Illumination UltraSeal Washdown Bar Lights

Produkt #18-632 3-4 TAGE

- 1 + **€1.312,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.312,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Farbe:  
Green

Eingangsspannung (V):  
24V

Modellnummer:  
AL247M12-530IC

Betriebstemperatur (°C):  
0 - 60

|                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Größe (mm):</b><br>323.8 x 42.9 x 24                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Wellenlänge (nm):</b><br>530.00                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Gewicht (g):</b><br>657                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Lebensdauer der LED (Stunden):</b><br>50000                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Stromversorgung:</b><br>Power Supply Required and Sold Separately.<br>USA: <a href="#">#66-855</a><br>Europe: <a href="#">#66-855</a><br>Japan: <a href="#">#66-855</a><br>Korea: <a href="#">#33-773</a><br>China: <a href="#">#66-855</a> |
| <b>Beleuchtungsart:</b><br>LED Illuminator                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Hinweis:</b><br>Optional Manual Intensity Adjustment <a href="#">#86-887</a> and <a href="#">#89-555</a> are Available                                                                                                                      |
| <b>Hersteller:</b><br>Advanced Illumination                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Gehäusegeometrie:</b><br>Area Light                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Betriebsmodus:</b><br>Constant                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Schutzart:</b><br>IP69K                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Minimaler Eingangsstrom:</b><br>0.70A                                                                                                                                                                                                       |

Konformität mit Standards

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Ausgenommen / Ausnahmeregelung</a> |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a>          |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Contains SVHC(s)</a>               |