

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Advanced Illumination UltraSeal Washdown Bar Lights

Produkt #18-632 3-4 Tage

- 1 +

€1.312,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.312,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Farbe:
Green

Eingangsspannung (V):
24V

Modellnummer:
AL247M12-530IC

Betriebstemperatur (°C):
0 - 60

Größe (mm): 323.8 x 42.9 x 24
Wellenlänge (nm): 530.00
Gewicht (g): 657
Lebensdauer der LED (Stunden): 50000
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Beleuchtungsart: LED Illuminator
Hinweis: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Hersteller: Advanced Illumination
Gehäusegeometrie: Area Light
Betriebsmodus: Constant
Schutzart: IP69K
Minimaler Eingangsstrom: 0.70A

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Contains SVHC(s)