

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Produkt **#85-290** 3-4 TAGE

-

1

+

€115,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€115,00

Stk. 10+

€103,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Linien pro mm:
1200

Wellenlängenbereich (nm):
250 - 450

Blaze-Winkel (°):
26.7

Größe (mm): 12.70 x 12.70
Aufbau: Blazed Grating
Länge (mm): 12.70
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Dicke (mm): 2.00 ±0.5
Typ: Transmission Diffraction Grating
Breite (mm): 12.70
Ausrichtung Rillen zum Rand (°): ±0.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen