

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



12.5/12.7mm Diameter Rotation Kinematic Mount, 3-Screws, #36-638

Produkt #36-638 3-4 TAGE



1



€172,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€172,00

Stk. 5+

€154,80

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:
Adjustable - Rotary & Tip-Tilt

Optiktyp:
Circular

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
12.5 - 12.7

Anzahl an Verstellschrauben: 3
Freie Apertur CA (mm): 10.0
Verstellweg (mm): 9.0
Drehbereich (°): 360
Aufbau: Aluminum plates, stainless steel screws, and brass thread bushings
Winkeltoleranz (°): 0.4 per 0.25mm turn
Feiner Neigewinkel (°): ±5
Feiner Kippwinkel (°): ±5
Empfindlichkeit basierend auf 1° Umdrehung (Bogensekunden): 4
Thermische Stabilität (µrad): <5
Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) : 0.25
Kompatible Stangen: M4 x0.7, 8-32
Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm): 1.8
Punktstabilität (µrad): 1.3

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform