

TECHSPEC® 12,5" D. x 125" FL protected Alu., parab. Spiegel



Produkt #35-730-522 KONTAKT

- 1 + **€3.065,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-2
€3.065,00
Stk. 3+
€2.605,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

📌 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat: ☐ BOROFLOAT®

Toleranz Brennweite (%): ±1.5

Oberflächenqualität: 60-40

Oberflächengenauigkeit:

N/8
Durchmesser (Zoll): 12.5 +0.06/-0
Durchmesser (mm): 317.50 +1.5/-0
Effektive Brennweite EFL (Zoll): 125.0
Effektive Brennweite EFL (mm): 3,175.00
Krümmungsradius (mm): 6,350.00
Blende (f/#): f/10
Beschichtung: Protected Aluminum (400-2000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >85% @400 - 700nm R _{avg} >90% @400 - 2000nm
Art der Beschichtung: Metal
Rückseite: Ground
Freie Apertur CA (mm): 286
Randdicke ET (Inch): 2.13
Randdicke ET (mm): 54.10
Typ: Parabolic Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.4 - 2
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 2000
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.3 J/cm ² @532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform