

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #35-730-566 3-4 TAGE

- 1 +

€3.415,00

+ WARENKORB

Stk. 1-2

€3.415,00

Stk. 3+

€2.903,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat:
BOROFLOAT®

Toleranz Brennweite (%):
±1.5

Oberflächenqualität:
60-40

Oberflächengenauigkeit:

N/8
Durchmesser (Zoll): 12.5 +0.06/-0
Durchmesser (mm): 317.50 +1.5/-0
Effektive Brennweite EFL (Zoll): 125.0
Effektive Brennweite EFL (mm): 3,175.00
Krümmungsradius (mm): 6,350.00
Blende (f/#): f/10
Beschichtung: Protected Gold (700-10000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >96% @ 700 - 2000nm R _{avg} >96% @ 2000 - 10,000nm
Art der Beschichtung: Metal
Rückseite: Ground
Freie Apertur CA (mm): 286
Randdicke ET (Inch): 2.13
Randdicke ET (mm): 54.10
Typ: Parabolic Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.7 - 10
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 10000
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.8 J/cm ² @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform