

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #13-401 3-4 TAGE

- 1 + €47,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€47,00

Stk. 10+

€33,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtungsspezifikation:

Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm
Surface 2: AR X/10 MgF2 @ 550nm

Aufbau:
Plate

Toleranz Größe (mm):
±0.38

Größe (mm): 12.50 x 12.50
Kanten: Cut
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 75/25
Substrat: ☐ Float Glass
Oberflächenebenheit (P-V): 4 - 6λ
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 1.00
Typ: AR Coated Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform