

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Unmounted Ultra Broadband Wire Grid Linear Polarizer

Produkt #68-749

KONTAKT

-

1

+

€930,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€930,00

Stk. 11+

€791,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Einfallswinkel (°):
±20 without depolarization

Freie Apertur CA (mm):
8.5 x 8.5

Auslöschungsverhältnis:
5000:1 @ 3200nm

Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Länge (mm): 12.50
Betriebstemperatur (°C): -40 to +200
Größe (mm): 12.5 x 12.5
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 2.13
Toleranz Dicke (mm): ±0.2
Transmission (%): >80 (Typical) @450nm
Typ: Linear Polarizer
Toleranz Größe (mm): ±0.4
Aufbau: Wire Grid
Thermische Ausdehnung: 5.5 x 10 ⁻⁷ /°C
Toleranz Ausrichtung (°): ±1.0
Wellenlängenbereich (nm): 300 - 3200
Breite (mm): 12.50

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen