

TECHSPEC® Oberflächenspiegel, 125 mm Durchm., Enhanced Aluminium, 4-6λ



Produkt #18-928 3-4 TAGE

- 1 + €69,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€69,50
Stk. 6+
€55,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
125.00 +0.00/-0.25

Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ

Substrat: ☐
Float Glass

Oberflächenqualität:

60-40
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≥95% @450 - 650nm @45°
Beschichtung: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Art der Beschichtung: Metal
Freie Apertur CA (mm): 112.50
Kanten: Ground, 0.5mm Maximum Edge Chip
Dicke (mm): 3.00 (nominal)
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 650
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 0.2 J/cm ² @532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform