

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Durchmesser (mm):



Produkt #15-097 KONTAKT



1



€623,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€623,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50

Optische Dichte OD:
≥4.0

Halbwertsbreite FWHM (nm):
10.00

Mitgelieferte Filter:
Center Wavelengths: [266nm](#), [355nm](#), [532nm](#),
[1064nm](#)

Beschichtung:
Hard Coated

Typ:
Bandpass Filter

Typische Anwendungen:
Nd:YAG Laser Line Cleanup

Wellenlänge:
Nd:YAG

Anzahl an Filtern:
4

Resistenz Umwelteinflüsse:
Humidity: MIL-STD 810.F, Method 507.4

Resistenz mechanische Einflüsse:
Adhesion: MIL-C-48497A, 3.4.1.1
Abrasion: MIL-C-48497A, 3.4.1.3
Temperature: MIL-C-48497A, 3.4.2.1
Cleaning: MIL-C-48497A, 3.4.2.2

Konformität mit Standards

RoHS:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)