


Dragontrail™ Chemisch gehärtetes Fenster, 12,5 mm Durchmesser, 1,1 mm Dicke, unbeschichtet



Produkt #17-256 KONTAKT

- 1 + **€19,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€19,00
Stk. 6+
€15,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Fase:
Protective as needed

Chemischer Härungszyklus (Stunden):
20

Freie Apertur (%):
90

Freie Apertur CA (mm): 11.25
Durchmesser (mm): 12.50 ±0.127
Dicke (mm): 1.10 Nominal
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 9.8
Dichte (g/cm³): 2.48
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 1.51
Poisson-Zahl: 0.23
Substrat: Dragontrail™
Oberflächenqualität: 80-50
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2000
Elastizitätsmodul (GPa): 74

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform