

Wärme absorbierender Kurzpassfilter aus Farbglas SCHOTT KG 3, 12,5 mm Durchm., 3 mm Dicke

Mehr Produkte von [SCHOTT Optical Components](#)



Produkt #49-087 3-4 Tage

- 1 + **€35,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€35,00
Stk. 11+
€31,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50

Dichte (g/cm³):
2.53

Glas-/Filternummer: SCHOTT KG3
Substrat: ☐ Heat Absorbing Glass
Betriebstemperatur (°C): 300 Maximum
Beschichtung: Uncoated
Brechungsindex n_d: 1.51
Oberflächenqualität: 60-40
Transformationstemperatur (°C): 581
Dicke (mm): 3.00 ±0.38
Typ: IR Cut-Off Filter
Toleranz Größe (mm): ±0.25
Reflexionsfaktor P_d: 0.92
Wellenlängenbereich (nm): 300 - 2700
Fase: Protective as needed

Konformität mit Standards

Reach 181: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen