

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Laser Line PCX Cylinder Lens

Produkt #33-231

AUSVERKAUF

3-4 TAGE

-

1

+

€39,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€39,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.50

Effektive Brennweite EFL (mm):
25.00

Substrat:
[N-BK7](#)

Blende:
2.00

Numerische Apertur NA:

0.25
Beschichtung: Laser V-Coat (1064nm)
Typ: Cylinder Lens, Plano-Convex
Hintere Brennweite BFL (mm): 23.09
Mittendicke CT (mm): 2.90
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 1064nm
Designwellenlänge DWL (nm): 1064
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Randdicke ET (mm): 1.29
Toleranz Brennweite (%): ±3
Hinweis: Coating: 1064nm V-Coat
Radius R₁ (mm): 12.96
Oberflächenqualität: 60-40

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen