

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Illumination Grade PCV Cylinder Lenses

Produkt #69-834

3-4 TAGE

- 1 +

 €82,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€82,00

Stk. 6+

€65,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.2

Effektive Brennweite EFL (mm):

-25.00
Substrat: ☐ N-BK7
Blende: 2.00
Numerische Apertur NA: 0.25
Beschichtung: VIS-NIR (400-1000nm)
Typ: Cylinder Lens, Plano-Concave
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1000
Hintere Brennweite BFL (mm): -26.32
Mittendicke CT (mm): 2.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Randdicke ET (mm): 3.61
Toleranz Brennweite (%): ±3
Radius R₁ (mm): -12.92
Oberflächenqualität: 60-40
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform