

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Produkt #68-171

AUSVERKAUF

3-4 TAGE

⊖

 1

⊕

€99,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€99,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.2

Effektive Brennweite EFL (mm):
100.00

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Coming 7980)

Blende:
8.00

Numerische Apertur NA: 0.06
Beschichtung: Uncoated
Typ: Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200
Hintere Brennweite BFL (mm): 98.63
Mittendicke CT (mm): 2.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Randdicke ET (mm): 1.57
Toleranz Brennweite (%): ±3
Radius R (mm): 45.85
Oberflächenqualität: 40-20
Toleranz Keilwinkel (Bogenminuten): 15.00

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen