

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #83-816 3-4 TAGE

1 €2.105,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.105,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):
300.00

Blende:
Variable

Länge (mm):
52.00

Filtergewinde:
M35.5 x 0.50

Max. Durchmesser (mm):
42.0

Gewicht (g): 160
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor: 55.6°
Max. Bildkreis (mm): 16.00
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 12.50
Max. Sensorgröße: 1"
Arbeitsabstand (mm): 300 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/1.4 - f/16
Verzeichnung (%): <-2.0
Wellenlängenbereich: SWIR

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Contains SVHC(s)