

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT

200, mm x 2



TECHSPEC® Illumination Grade PCV Cylinder Lenses

Produkt #68-075 ☐ Lagernd

-

1

+

€71,50

+ WARENKORB	
Stk. 1-5	€71,50
Stk. 6+	€57,00
Mengenrabatte	
Angebotsanfrage	
ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben	

Downloadbereich



Effektive Brennweite EFL (mm):
-100.00

Substrat: ☐

N-BK7
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Typ: Cylinder Lens, Plano-Concave
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Hintere Brennweite BFL (mm): -101.65
Mittendicke CT (mm): 2.50
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.1
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Größe (mm): 12.5 x 25.0
Randdicke ET (mm): 2.84
Toleranz Brennweite (%): ±3
Radius R₁ (mm): -51.68
Oberflächenqualität: 60-40
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 10 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform