

Ultra-breitbandiger Wire-Grid-Polarisationsfilter, 12,5 mm Durchmesser



Mounted Ultra Broadband Wire Grid Linear Polarizer

Produkt #34-314 3-4 TAGE



1



€1.070,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€1.070,00

Stk. 11+

€906,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Einfallswinkel (°):
±20 without depolarization

Freie Apertur CA (mm):
8.5

Durchmesser (mm):
12.50

Auslöschungsverhältnis: 5000:1 @ 3200nm
Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Betriebstemperatur (°C): -40 to +200
Oberflächenqualität: 80-50
Dicke (mm): 5.80
Transmission (%): >80 (Typical) @ 450nm
Typ: Linear Polarizer
Toleranz Größe (mm): ±0.4
Aufbau: Wire Grid
Thermische Ausdehnung: $5.5 \times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$
Toleranz Ausrichtung (°): ±1.0
Wellenlängenbereich (nm): 300 - 3200

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen