

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #66-635 KONTAKT

- 1 + €3.280,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€3.280,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
12.50

Mitgelieferte Filter:
CWL: [400nm](#), [405nm](#), [410nm](#), [415nm](#), [420nm](#),
[430nm](#), [436nm](#), [442nm](#), [450nm](#), [455nm](#), [458nm](#),
[467nm](#), [470nm](#), [480nm](#), [486nm](#), [488nm](#), [492nm](#),
[500nm](#), [505nm](#), [508nm](#), [510nm](#), [515nm](#), [520nm](#),
[532nm](#), [535nm](#), [540nm](#), [546nm](#), [550nm](#), [568nm](#),
[580nm](#), [589nm](#), [600nm](#), [610nm](#), [620nm](#), [632nm](#),
[636nm](#), [640nm](#), [647nm](#), [650nm](#), [656nm](#), [671nm](#),
[676nm](#), [690nm](#), [694nm](#)

Beschichtung:
Traditional Coated

Typ: Bandpass Filter
Wellenlänge: VIS
Anzahl an Filtern: 44.00

Konformität mit Standards

RoHS: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen
